

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger MWA 12

Art.-Nr. 6424716



Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.
Inklusive Schraube M10x25 zur Befestigung an U-Stielen.

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Produkttext Lieferumfang	Inklusive Flachrundschaube M10 x 25 zur Befestigung an U-Stielen.
--------------------------	---

Stammdaten

Art.-Nr.	6424716
Typ	MWA 12 11S FS
Bezeichnung 1	Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	mit Befestigungsschraube M10x25
Dimension	B110mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	16,40 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger MWA 12




Art.-Nr. 6424716

Technische Daten



Länge	32,50 mm
Breite	110,00 mm
Seitenhöhe	53,00 mm
Maß A	32,50 mm
Maß B	110,00 mm
Maß H	53,00 mm
Maß L	110,00 mm
Lochdurchmesser	11,00 mm
Abmessung Wert	110 x 53
Ausführung	Wand- und Stielausleger
Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	1,20 kN
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °

Belastungsdiagramme



Belastungsdiagramm Ausleger Typ MWA 12

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm


Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger MWA 12

Wandbefestigung

		Maximale Belastung [kN]			
		Auslegerbreite [mm]			
	Dübel Typ	110	210	310	410
	BZ3 10x90/0-30	1,20	1,20	1,20	1,20

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastungswerte für MWA 12 am Hängestiel



Belastungswerte für MWA 12 am Hängestiel

Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger MWA 12

T1	Wandbefestigung				
T2		Maximale Belastung [kN]			
T3		Auslegerbreite [mm]			
T4	Dübel Typ	110	210	310	410
	BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2