


# Technisches Datenblatt

## Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, 25

Art.-Nr. 7097077



Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 25 mm mit eingeschweißten, nach unten offenen, gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV. Schweißgrundierung Typ SIGMA-WELD 199.

Die Schiffsbau-Kabelleiter inklusive Formteile ist auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar. Pulverbeschichtung nach RAL-Farben möglich.




- St** Stahl
- SG** schweißgrundiert

### Stammdaten

Art.-Nr.	7097077
Typ	SL 42 300 SG
Bezeichnung 1	Kabelleiter Schiffsbau
Bezeichnung 2	mit Trapez-Sprosse
Dimension	25x306x2000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	schweißgrundiert
Oberfläche Kürzel	SG
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	139,00 kg/100 m

### Technische Daten



Länge	2.000,00 mm
Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	25,00 mm
Maß B	306,00 mm
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Befestigung der Sprosse	geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	3,00 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprossenabstand	250,00 mm
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>

### zul. Belastung:

Stützabstand 1,5m	0,50 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,36 kN/m

### Technische Daten