


Technisches Datenblatt

Winkelverbinder vertikal 110

Art.-Nr. 6091379



Winkelverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.




St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6091379
Typ	WRVVV 110 FS
Bezeichnung 1	Winkelverbinder vertikal
Bezeichnung 2	für Weitspann-System 110
Dimension	110x250
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 Stück
Gewicht	63,20 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	283,00 mm
Breite	116,00 mm
Höhe	110,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Ausführung	Winkelverbinder
Blechstärke	2,50 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	110,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder