

# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 80060

Art.-Nr. 6178229



Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung, Verjüngungen in den Seitenschlitzten verhindern das Herausfallen der Leitungen. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Sonderlängen auf Anfrage.

Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.




**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Art.-Nr.	6178229
Typ	LK4 N 80060
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Dimension	80x60x2000
Farbe	steingrau
RAL-Nummer	7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	82,00 kg/100 m

### Technische Daten



Länge	2.000,00 mm
Breite	60,00 mm
Höhe	80,00 mm
Kanalhöhe	80,00 mm
Abmessung BxH	60x80 mm
Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kriechstromfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Oberteil	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Schlitzabstand	12,50 mm
Schlitzbreite	5,00 mm
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>