

# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60015

Art.-Nr. 6178201



Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung, Verjüngungen in den Seitenschlitzten verhindern das Herausfallen der Leitungen.

Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.




**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Art.-Nr.	6178201
Typ	LK4 N 60015
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Dimension	60x15x2000
Farbe	steingrau
RAL-Nummer	7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	41,00 kg/100 m

### Technische Daten



Länge	2.000,00 mm
Breite	15,00 mm
Höhe	60,00 mm
Kanalhöhe	60,00 mm
Abmessung BxH	15x60 mm
Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kriechstromfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Oberteil	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Schlitzabstand	12,50 mm
Schlitzbreite	5,00 mm
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>