

Technisches Datenblatt

Kabelleiter LG 60, 6 m VS FT

Artikelnummer: 6208656



Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS). Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert. Die passende Bügelschelle vom Typ 2056 finden Sie im Abgriff Steigeleiter-Systeme.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 6208656 |
| Typ | LG 640 VS 6 FT |
| Bezeichnung 1 | Kabelleiter |
| Bezeichnung 2 | gelocht, mit VS-Sprosse |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x400x6000 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 6 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 330,833 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Kabelleiter LG 60, 6 m VS FT

Artikelnummer: 6208656



Abmessungen




| | |
|--------------------|-------------|
| Abmessung | 60x400x6000 |
| Länge | 6.000 mm |
| Länge | 6.000 ft |
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 400 mm |
| Schlitzmaß Sprosse | 16,50 |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Befestigung der Sprosse | blindgenietet |
| Funktionserhalt | ja |
| Nutzquerschnitt | 198 cm ² |
| Nutzquerschnitt | 19800 mm ² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Seitenlochung | ja |
| Sprossenabstand | 300 mm |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Holmstärke | 1,5 mm |

Belastungen

| | |
|--------------------------------|-----------|
| einsetzbare Stützabstände min. | 1,5 m |
| einsetzbare Stützabstände max. | 4 m |
| Stützabstand 1,5m | 3,1 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 2,25 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 1,5 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 1,1 kN/m |
| Stützabstand 3,5m | 0,75 kN/m |
| Stützabstand 4,0m | 0,45 kN/m |



Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 60 VS

- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
 - 2 Stützweite in m
 - 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
 - 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Technisches Datenblatt

Kabelleiter LG 60, 6 m VS FT

Artikelnummer: 6208656

