


Technisches Datenblatt

Kabelrinne, Marinenorm ALU

Artikelnummer: 6045715



Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.



Alu Aluminium

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 6045715 |
| Typ | MKR 15 075 ALU |
| Bezeichnung 1 | Kabelrinne Marinenorm |
| Bezeichnung 2 | Materialstärke 1,50mm |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 15x75x2000 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Kleinste VK-Einheit | 2 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 32,85 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Kabelrinne, Marinenorm ALU

Artikelnummer: 6045715



Abmessungen



| | |
|-------------|----------|
| Abmessung | 15 x 75 |
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 75 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Maß B | 75 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Begehbar | nein |
| Funktionserhalt | nein |
| Mit Oberteil | nein |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |

Belastungen

| | |
|-------------------|-----------|
| Stützabstand 1,0m | 0,3 kN/m |
| Stützabstand 1,5m | 0,05 kN/m |