


# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne, Marinenorm A2

Artikelnummer: 6045844



Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marine-norm VG 88900-1.



**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6045844
Typ	MKR 15 300 A2
Bezeichnung 1	Kabelrinne Marinenorm
Bezeichnung 2	Materialstärke 1,50mm
Hersteller	OBO
Dimension	15x300x2000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	275,85 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne, Marinenorm A2

Artikelnummer: 6045844



### Abmessungen



Abmessung	15 X 300
Länge	2.000 mm
Breite	300 mm
Höhe	15 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	300 mm

### Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Begehbar	nein
Funktionserhalt	nein
Mit Oberteil	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt

### Belastungen

Stützabstand 1,0m	0,75 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,25 kN/m