


# Technisches Datenblatt

90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT

Artikelnummer: 7007470



Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Der Vertikalbogen wird über das Ende der Kabelrinne geschoben und verschraubt.  
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7007470
Typ	RBV 120 F FT
Bezeichnung 1	Vertikalbogen 90°
Bezeichnung 2	fallend
Hersteller	OBO
Dimension	110x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	134 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT

Artikelnummer: 7007470



## Abmessungen



Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	200 mm

## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt