

Technisches Datenblatt

Rundleiter Edelstahl A4

Artikelnummer: 5021640



- einsetzbar als Erdungsleiter nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich
- nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert



VA Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5021640
Typ	RD 10-V4A 20
Bezeichnung 1	Rundleiter
Bezeichnung 2	20m Ring
Hersteller	OBO
Dimension	10mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	63 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Rundleiter Edelstahl A4

Artikelnummer: 5021640



Abmessungen



Maß D 10 mm

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte	1
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Normalring (ca. kg)	12
Normalring (ca. m)	20
Längentoleranz ±	5 %
Querschnitt	78 mm ²
Werkstoff-Eigenschaft	sonstige
Werkstoff-Mantel	ohne