

Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Edelstahl

Artikelnummer: 7408960



Nivellierbare quadratische Kassette für Tubus der Nenngröße 4 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Holzböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Schutzklasse: IP X5.
Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45®-Geräte. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden.



A2

A4

A5

Edelstahl, rostfrei Edelstahl, rostfrei Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7408960
Typ	RKFN3 4 VS 20
Bezeichnung 1	Quadratische Kassette
Bezeichnung 2	Tubus-Deckel
Hersteller	OBO
Dimension	199x199x100
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	260 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.



Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Edelstahl



Artikelnummer: 7408960

Abmessungen



Länge	199 mm
Breite	199 mm
Höhe	105 mm
Maß h	105 mm

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Anzahl Universalträger	2 x UT3
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsauslass	Versenkbarer Tubus
Bodenausschnitt/Montageöffnung	201x201
Bodenpflege	nass
Entkoppelbar	nein
Fußbodenhöhe max.	150 mm
Fußbodenhöhe min.	105 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
Länge Einbaumaß	201 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	4
Nivellierbereich max.	150 mm
Nivellierbereich min.	105 mm
Norm	EN 50085-2-2
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP55
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	nein
Typ des Einbausystems	UT3
Vertikale Last, große Fläche	bis 10.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Zulassungen	VDE