

Technisches Datenblatt

Edelstahlrohr V4A

Artikelnummer: 2046753



Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 2046753 |
| Typ | S32W A4 |
| Bezeichnung 1 | Edelstahlrohr |
| Bezeichnung 2 | ohne Gewinde |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | Ø32, 3000mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 15 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 91,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Edelstahlrohr V4A

Artikelnummer: 2046753



Abmessungen



| | |
|-------|----------|
| Länge | 3.000 mm |
| Maß D | 32 mm |
| Maß L | 3.000 mm |
| Maß M | M32 |
| Maß t | 1,2 mm |

Technische Daten

| | |
|--|--------------------------|
| Aufputz | ja |
| Ausführung Rohre | starr ohne Gewinde |
| Betoninstallation | ja |
| Biegeverhalten | starr |
| Druckfestigkeit | sehr schwer (4000 N) |
| Gebrauchstemperatur max. | + 400 °C |
| Gebrauchstemperatur min. | - 45 °C |
| Hohlwandinstallation | ja |
| Installation auf Holz | ja |
| Installation im Erdreich | ja |
| Installation im Freien | ja |
| Klassifizierungscode | 55571 |
| Maschinen und Anlageinstallation | ja |
| Oberfläche gebürstet | ja |
| Oberfläche poliert | nein |
| Schlagfestigkeit | sehr schwer (6,8/300 mm) |
| Temperatureinsatzbereich max. | 400 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Unterflurinstallation (Bitumen, Heiasphalt) | ja |
| Unterflurinstallation (Estrich) | ja |
| Unterputz | ja |