

Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046599



Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 2046599 |
| Typ | S63W FT |
| Bezeichnung 1 | Stapa Steckrohr |
| Bezeichnung 2 | ohne Gewinde |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | Ø63, 3000mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 9 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 223 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |



Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046599



Abmessungen



| | |
|-------|----------|
| Länge | 3.000 mm |
| Maß D | 63 mm |
| Maß L | 3.000 mm |
| Maß M | M63 |
| Maß t | 1,2 mm |

Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046599



Technische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Aufputz | ja |
| Ausführung Rohre | starr ohne Gewinde |
| Betoninstallation | ja |
| Biegeverhalten | starr |
| Druckfestigkeit | schwer (1250 N) |
| Gebrauchstemperatur max. | + 400 °C |
| Gebrauchstemperatur min. | - 45 °C |
| Hohlwandinstallation | ja |
| Installation auf Holz | ja |
| Installation im Erdreich | ja |
| Installation im Freien | ja |
| Klassifizierungscode | 44571 |
| Maschinen und Anlageinstallation | ja |
| Mit Muffe | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Oberfläche poliert | nein |
| Schlagfestigkeit | schwer (2,0 kg/300 mm) |
| Temperatureinsatzbereich max. | 400 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | ja |
| Unterflurinstallation (Estrich) | ja |
| Unterputz | ja |