

# Technisches Datenblatt

## Kleinverteiler 5 Teilungseinheiten, leer, Polycarbonat

Artikelnummer: 2008864



Kleinverteiler mit Klemmleiste zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK06. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt. Inklusive 4 Schraubenabdeckkappen.

- schutzisoliert für maximal 5 Teilungseinheiten
  - je 4 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten
  - je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25 mm oben und unten
  - 4 Schraubenabdeckkappen
- Nennstrom 40A

Verlustleistung bei 40K 19W



PC Polycarbonat

### Stammdaten

Artikelnummer	2008864
Typ	SDB 05L PC
Bezeichnung 1	Kleinverteiler
Bezeichnung 2	ohne Klemmleiste, für 5 TE
Hersteller	OBO
Dimension	190x150x125
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	78,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

Länge	191 mm
Breite	151 mm
Höhe	126 mm

# Technisches Datenblatt

Kleinverteiler 5 Teilungseinheiten, leer, Polycarbonat

Artikelnummer: 2008864



## Technische Daten

Anbaumöglichkeit	ja
Anzahl der Reihen	1
Art der Abdeckung	Deckel
Ausführung Deckel Kleinverteiler	mit Ausschnitt
DIN-Schiene	ja
Einbauort	geschützter Außenbereich
EMV-Ausführung	nein
Glühdrahtprüfung	850 °C
Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	nein
Montageart Installationskleinverteiler	Aufbau
Nennisolationsspannung AC	1000 V
Nennisolationsspannung DC	1500 V
Nennspannung	400 V
Nennstrom	40 A
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK06
Transparenter Deckel	ja