

Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046787



90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	2046787
Typ	SBNM20 FT
Bezeichnung 1	Stapa Gewindebogen
Bezeichnung 2	mit Gewindemuffe
Hersteller	OBO
Dimension	M20x1,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	21 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046787



Abmessungen



Maß A	55 mm
Maß B	155 mm
Maß D	20 mm
Maß I	13 mm
Maß M	M20
Maß R (mm)	90 mm
Maß t	1,6 mm

Technische Daten

Ausführung	Gewinde
Flexibel	nein
für Rohrdurchmesser nominal	20 mm
Gewinde	M20x1,5
Halogenfrei	nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Mit Muffe	ja
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Winkel des Bogens	90 °
Zweiteilig	nein