

Technisches Datenblatt

Aluminiumrohr, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046033



Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.



Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	2046033
Typ	SM20W ALU
Bezeichnung 1	Aluminiumrohr
Bezeichnung 2	mit Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	M20x1,5,3000
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	30
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	29,17 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Aluminiumrohr, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046033



Abmessungen



Länge	3.000 mm
Maß D	20 mm
Maß L	3.000 mm
Maß l	15 mm
Maß M	M20
Maß t	1,9 mm

Technisches Datenblatt

Aluminiumrohr, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046033



Technische Daten

Aufputz	ja
Ausführung Rohre	starr mit Gewinde
Betoninstallation	ja
Biegeverhalten	starr
Druckfestigkeit	sehr schwer (4000 N)
Gebrauchstemperatur max.	+ 250 °C
Gebrauchstemperatur min.	- 45 °C
Gewinde	M20x1,5
Hohlwandinstallation	ja
Installation auf Holz	ja
Installation im Erdreich	ja
Installation im Freien	ja
Klassifizierungscode	55561
Maschinen und Anlageinstallation	ja
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Schlagfestigkeit	sehr schwer (6,8/300 mm)
Temperatureinsatzbereich max.	250 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt)	ja
Unterflurinstallation (Estrich)	ja
Unterputz	ja