

Technisches Datenblatt

Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046865



Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.



- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 2046865 |
| Typ | SM40W G |
| Bezeichnung 1 | Stapa Gewinderohr |
| Bezeichnung 2 | mit Gewindemuffe |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M40x1,5,3000 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Oberflächennorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 15 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 151,45 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046865



Abmessungen



| | |
|-------|----------|
| Länge | 3.000 mm |
| Maß D | 40 mm |
| Maß L | 3.000 mm |
| Maß I | 20,5 mm |
| Maß M | M40 |
| Maß t | 1,5 mm |

Technisches Datenblatt

Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046865



Technische Daten

| | |
|--|--------------------------|
| Aufputz | ja |
| Ausführung Rohre | starr mit Gewinde |
| Betoninstallation | ja |
| Biegeverhalten | starr |
| Druckfestigkeit | sehr schwer (4000 N) |
| Gebrauchstemperatur max. | + 400 °C |
| Gebrauchstemperatur min. | - 45 °C |
| Gewinde | M40x1,5 |
| Hohlwandinstallation | ja |
| Installation auf Holz | ja |
| Installation im Erdreich | nein |
| Installation im Freien | nein |
| Klassifizierungscode | 55571 |
| Maschinen und Anlageinstallation | nein |
| Mit Muffe | ja |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Oberfläche poliert | nein |
| Schlagfestigkeit | sehr schwer (6,8/300 mm) |
| Temperatureinsatzbereich max. | 400 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | ja |
| Unterflurinstallation (Estrich) | ja |
| Unterputz | ja |