

Technisches Datenblatt

FireBox T350ED für Datentechnik mit Außenbefestigung

Artikelnummer: 7205590



Halogenfreier Kabelabzweigkasten als Datenkleinverteiler mit vormontierten, weichen Einsteckdichtungen, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90

Komplett montierte Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneten Schutzleiterklemmen. Lieferung mit 4 Brandschutzschraubankern MMS 6x50 zur dübellosen Befestigung an den Außenlaschen. Der Aderdurchmesser der Datenkabel beträgt \varnothing 0,8 mm. Bis zu 6 starre Kupferadern ($0,5 \text{ mm}^2$) pro Klemme möglich. Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK06.

Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis der Materialprüfanstalt MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen. Anzahl der Klemmstellen inkl. 4 Schutzleiterklemmen

Lichte Innenmaße: 267x182x110 mm

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	7205590
Typ	T 350 ED 4-28 AD
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	für Funktionserhalt
Hersteller	OBO
Dimension	285x201x120
Farbe	pastellorange; RAL 2003
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	163 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

FireBox T350ED für Datentechnik mit Außenbefestigung

Artikelnummer: 7205590



Abmessungen



Länge	285 mm
Breite	210 mm
Höhe	121,5 mm

Technische Daten

Anreihbar	nein
Anzahl der Einführungen	10
Anzahl der Klemmen	28
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung U_i	690 V
Bestückung	Klemme
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	nein
Einführungen	16 x M32 8 x M40
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Form	rechteckig
Funktionserhalt	E 90
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	267x182x110 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Nennquerschnitt min.	4 mm ²
Nennspannung	660 V
Plombierbar	nein
Schlagfest	nein
Schutzart	IP66
Witterungsbeständig	nein