

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung, Klemmleiste

Artikelnummer: 2007440



Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102. Klemmleisten und Montageschiene nicht vormontiert



PP/GF Polypropylen, glasfaserverstärkt

Stammdaten

Artikelnummer	2007440
Typ	T 160 KL
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit Klemmleiste + Einführungen
Hersteller	OBO
Dimension	190x150x77
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen, glasfaserverstärkt
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	64,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung, Klemmleiste

Artikelnummer: 2007440



Abmessungen



Länge	190 mm
Breite	150 mm
Höhe	77 mm

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung, Klemmleiste

Artikelnummer: 2007440



Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Einführungen	12
Anzahl der Klemmen	5
Art der Einführung_	Einsteckdichtung
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung U _i	500 V
Bestückung	Klemme
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	ja
Einführungen	7 x M255 x M32
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaserverstärkt	ja
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	176x135x67 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min.	16 mm ²
Nennspannung	500 V
Plombierbar	ja
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK05
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Witterungsbeständig	nein