

# Technisches Datenblatt

## Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normalstromkreis

Artikelnummer: 6107986



Eingang: 1 x Dreiphasenstromkreis über einen selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ WINSTA® MIDI (Steckerteil).

Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in schwarz, 25 A, Typ WINSTA® MIDI (Buchse): 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3.

Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

Eingang: 1 x Dreiphasenstromkreis über einen selbstverriegelnden Steckverbinder 5-polig, Typ WINSTA® MIDI (Steckerteil).

Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in schwarz, 25 A, Typ WINSTA® MIDI (Buchse): 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3.

Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.



St Stahl

### Stammdaten

Artikelnummer	6107986
Typ	UVS-WIN 6S
Bezeichnung 1	Energieverteiler
Bezeichnung 2	mit WINSTA 1E 6A SW
Hersteller	OBO
Dimension	150x163x46
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	73,766 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Energieverteiler UVS mit Steckanschluss, Normalstromkreis

Artikelnummer: 6107986



## Abmessungen



Länge	196 mm
Breite	149 mm
Höhe	46 mm

## Technische Daten

Anschlussart	Stecksystem
Anzahl Abgriffe	6
Anzahl der Eingangsstromkreise	1
Eingang	5-polig
Farbe des Steckverbindersystems	schwarz
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	nein
Querschnitt der Anschlussleitung	4 mm <sup>2</sup>
Steckverbindersystem systemgebunden	ja