

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau



Artikelnummer: 2024217



Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweiggästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2024217
Typ	V-TEC L PG16 SGR
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	mit langem Anschlussgewinde
Hersteller	OBO
Dimension	PG16
Farbe	silbergrau; RAL 7001
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,49 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Artikelnummer: 2024217



Abmessungen



Maß E	30 mm
Maß L max.	33 mm
Maß L min.	25 mm
Maß L1	15 mm
Maß L2	6 mm
Maß L3	19 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau



Artikelnummer: 2024217

Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	14 mm
Dichtbereich D min.	7 mm
explosionssgeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 16
Gewindeart	PG
Gewindelänge	15 mm
Gewindenenngröße	16
Gewindesteigung	1,5 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Instabiler Drehmoment	3,67 Nm
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	27
Schutzart	IP68
Sechskant Eckmaß	30 mm
Teilbare Verschraubung	nein
Temperatureinsatzbereich max.	65 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Zugentl. und Verdrehenschutz D2 max.	14 mm
Zugentl. und Verdrehenschutz D2 min.	7 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	ja