

Technisches Datenblatt

Rundleiter Stahl verzinkt

Art.-Nr. 5021081



- einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10 auch im Erdreich verwendbar
- Zinkauflage: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (ca. $50 \mu\text{m}$ im Mittelwert)




St Stahl
FT tauchfeuverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	5021081
Typ	RD 8-FT
Bezeichnung 1	Rundleiter
Bezeichnung 2	125m Ring
Dimension	8mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	125 m
Gewicht	40,00 kg/100 m

Technische Daten



Maß D	8,00 mm
Anzahl der Einzeldrähte	1
Durchmesser	8,00 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Normalring	125 ca. m
Normalring	50,00 ca. kg
Nenngröße Ø	8 mm
Querschnitt	50,00 mm ²
Werkstoff-Eigenschaft	sonstige
Werkstoff-Mantel	ohne