

Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang,
vernickelt

Artikelnummer: 2086111



Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdreh-
schutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Für dickere Gehäuse-
wandstärken in Verbindung mit Gegenmutter. Dichtring aus Neopren. Klemmein-
satz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-ge-
prüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h. Mit langem Anschluss-
gewinde. * Preise laut DEL-Notierung.



CuZn
37 Messing

N vernickelt

Stammdaten

Artikelnummer	2086111
Typ	V-TEC VM LM12 MS
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	mit langem Anschlussgewinde
Hersteller	OBO
Dimension	M12
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, vernickelt

Artikelnummer: 2086111



Abmessungen



Maß E	15,5 mm
Maß L max.	20 mm
Maß L1	10 mm
Maß L2	3 mm
Maß L3	11,5 mm

Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	6 mm
Dichtbereich D min.	3 mm
explosiongeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
für Ex-Zone	ohne
Gewinde	M12 x 1,5
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	10 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	nein
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	14
Schutzart	IP68
Temperatureinsatzbereich max.	100 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Zugentlastungsmöglichkeit	ja