

# Technisches Datenblatt

## Photovoltaikgehäuse mit 4 Sicherungshaltern unbestückt

Art.-Nr. 5088654



Systemlösung mit PV-Sicherungen für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker


- fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
- niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV ( $U_{oc\ max} = 1000V\ DC$  mit V20-C/0-500PV)
- Art.-Nr.: 5088654: (+) Pole über 4 PV Sicherungen 10x38mm (unbestückt), 1000V DC geschützt
- Art.-Nr.: 5088640: (+) Pole über 4 PV Sicherungen 10x38mm (unbestückt), 900V DC geschützt
- 4 (-) Pole über Klemmstellen bis 6mm<sup>2</sup> im Gehäuse parallelgeschaltet, bis 30A DC pro Klemme
- vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP65), UV-beständig für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset

Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.

Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!



### Abmessungen



### Stammdaten

Art.-Nr.	5088654
Typ	VG-C PV1000KS4
Bezeichnung 1	PV-Systemlösung im Gehäuse
Bezeichnung 2	4-String + Sicherung
Dimension	1000V DC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	190,00 kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Photovoltaikgehäuse mit 4 Sicherungshaltern unbestückt

Art.-Nr. 5088654



### Technische Daten



SPD nach EN 61643-11	Typ 2
SPD nach IEC 61643-11	class II
Höchste Dauerspannung DC	1.000,00 V
U max DC	1.000,00 V
Nennableitstoßstrom (8/20)	20 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	40,00 kA
Schutzpegel	< 4,0 kV
Ansprechzeit	< 25 ns
Temperaturbereich	-40+80 °C
Ausführung	Typ 2 im Gehäuse mit Sicherungshalter (unbestückt)
Schutzart	IP65
Schutzart	IP 65
Anschlussquerschnitt flexibel	0,50 - 6,00 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt starr	0,50 - 6,00 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig	0,50 - 6,00 mm <sup>2</sup>
Signalisierung am Gerät	optisch