

# Technisches Datenblatt

Im-Beton-Dose für Einbaueinheiten der  
Nenngröße 9  
Art.-Nr. 7399852



Im-Beton-Dose für Kanalhöhe 48 mm vorbereitet für Kanalbreiten 250 und 350 mm.  
Mit vier verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten.



Der intergrierte Schalkkörper kann für ausgleichende Estricharbeiten bis maximal 65 mm verstellt werden.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

## Stammdaten

Art.-Nr.	7399852
Typ	IBD 35048 9
Bezeichnung 1	Im-Beton-Dose
Bezeichnung 2	für GES9
Dimension	440x440x145
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	872,50 kg/100 St.

## Technische Daten



Höhe	145,00 mm
Maß h	145,00 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Einbaueinheit	quadratisch
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
für Rohranschluss	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalbreite	250,00 - 350,00 mm
Kanalhöhe	48,00 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	9