


# Technisches Datenblatt

UZD350-3 mit Rohreinführung für Estrichhöhe 70-125 mm

Artikelnummer: 7410035



Unterflur Zug- und Abzweigdose für je 10 Installationsrohre pro Seite (M20 oder M32) mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten in Montagedeckel (separat zu bestellen). Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7410035
Typ	UZD 350-3 R
Bezeichnung 1	Zug- und Abzweigdose
Bezeichnung 2	für Estrichhöhe 70-125mm
Hersteller	OBO
Dimension	510x467x70
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	590 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

UZD350-3 mit Rohreinführung für Estrichhöhe 70-125 mm

Artikelnummer: 7410035



## Abmessungen



Maß a	362 mm
Maß A	467 mm
Maß B	510 mm
Maß b	383 mm

## Technische Daten

Bodenblech	ja
Bodenbündig versenkbar	ja
Deckelausführung	universal
Dichtungseinbaumöglichkeit	ja
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	ja
Estrichhöhe max.	125 mm
Estrichhöhe min.	70 mm
für Rohranschluss	ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Mindestestrichhöhe	70
Nenngröße	350 mm
Nivellierbereich max.	125 mm
Nivellierbereich min.	70 mm