

# Technisches Datenblatt

## Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Artikelnummer: 2085674



Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehenschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Klemmeinsatz aus Polyamid, Dichtring aus Chloropren-Nitrilkautschuk, mit vormontiertem O-Ring am Anschlussgewinde. Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h, geprüft nach VDE 0619. Anschlussgewindelänge „normal“, in Anlehnung an DIN 46320.  
\* Preise laut DEL-Notierung.



**CuZn**  
37 Messing

**N** vernickelt

### Stammdaten

Artikelnummer	2085674
Typ	V-TEC PG29 MS
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Hersteller	OBO
Dimension	PG29
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt



Artikelnummer: 2085674

### Abmessungen



Maß E	43,5 mm
Maß L max.	39 mm
Maß L1	8 mm
Maß L2	5 mm
Maß L3	23,5 mm

### Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	25 mm
Dichtbereich D min.	14 mm
explosionsgeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 29
Gewindeart	PG
Gewindelänge	8 mm
Gewindenenngröße	29
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	nein
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	40
Schutzart	IP68
Teilbare Verschraubung	nein
Temperatureinsatzbereich max.	100 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Zugentl. und Verdrehenschutz D2 max.	25 mm
Zugentl. und Verdrehenschutz D2 min.	17 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	ja