

Technisches Datenblatt

Stahldraht-Spannseil

Art.-Nr. 5303257



Stahldraht-Spannseil in verzinkter Ausführung mit Fasereinlage (Hanfseele).
Seil \varnothing 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.
Seil \varnothing 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x 19 nach DIN 3060.
Mindestbruchkraft 1770 N/mm².


CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten


Art.-Nr.	5303257
Typ	957 8 G
Bezeichnung 1	Stahldraht-Spannseil
Bezeichnung 2	mit Hanfseele
Dimension	8mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 m
Gewicht	22,90 kg/100 m

Technische Daten



6x7

Bruchlast	34,80 kN
Bruchlast	3.480,00 N
in Ringen	50,00 m
Seildurchmesser	8,00 mm



6x19