

# Technisches Datenblatt

## Bügelshelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1184024



Auch passend zu Winkelleisen mit 40 mm Schenkellänge, Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg3, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.

Die Bügelshellen 2056/W ALU sind in der Ausführung für 1 Kabel gemäß VDE 0298-1 zur Einzelverlegung von Einleiter-Kabeln in Drehstromnetzen geeignet, da hier kein geschlossener Eisenkreis vorliegt. Es muss jedoch die geringere mechanische Festigkeit der Aluminiumshellen im Kurzschlussfalle berücksichtigt werden, d. h.: möglichst dichter Schellenabstand in Längsrichtung, genügend seitlicher Abstand zwischen den Kabeln.




**Alu** Aluminium

### Stammdaten

Art.-Nr.	1184024
Typ	2056W 22 ALU
Bezeichnung 1	Bügelshelle
Dimension	16-22mm
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	1,90 kg/100 St.

### Technische Daten



Maß A	23,00 mm
Maß B	27,00 mm
Maß C	34 mm
Maß E	11,00 mm
Maß G	M6
Maß H	85,00 mm
Maß L	27,00 mm
Maß t	1,50 mm
Maß x	5,00 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Max. Anzugsdrehmoment	2,00 Nm
für 1 Kabel H	85,00 mm
für 1 Kabel L	27,00 mm
für Rohrdurchmesser	20 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Gegenwanne	<input type="checkbox"/>
Mit Kunststoffwanne	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Metallwanne	<input type="checkbox"/>
Montageart	Winkelprofil
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Spannbereich D	16,00 - 22,00 mm
Zusatz Oberfläche	unbehandelt
Zusatz Werkstoff	Aluminium