

Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.-Nr. 2024756



Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.

Das Anschlussgewinde ist ein PG-Gewinde. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit. Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.

Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C




PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	2024756
Typ	V-TEC PG16 LGR
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Dimension	PG16
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	1,38 kg/100 St.

Technische Daten



Maß E	30,00 mm
Maß L min.	25,00 mm
Maß L max.	33,00 mm
Maß L1	10,00 mm
Maß L2	6,00 mm
Maß L3	19,00 mm
SW	27,00 mm
Ausführung	gerade
Art der Dichtung	Dichtring
Biegeschutz	<input type="checkbox"/>
Dichtbereich D	7,00 - 14,00 mm
Dichtbereich D	0,39 - 0,55 in
explosionssgeschützt	<input type="checkbox"/>
Flachkabelverschraubung	<input type="checkbox"/>
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 16
Gewindeart	PG
Gewindelänge	10,00 mm
Gewindesteigung	1,41 mm
Gewindenenngröße	16
Glasfaserverstärkt	<input type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.-Nr. 2024756



Technische Daten

Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst.Drehmoment	3,67 Nm
Mehrfach Dichteinsatz	<input type="checkbox"/>
Mit Gegenmutter	<input type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Sechskant Eckmaß	30,00 mm
Schutzart	IP68
Teilbare Verschraubung	<input type="checkbox"/>
Temperatureinsatzbereich	-20,00 - 65,00 °C
Zugentl. und Verdreheschutz D2	7,00 - 14,00 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>