

Technisches Datenblatt

Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Art.-Nr. 2046003



Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand.




Alu Aluminium

Stammdaten

Art.-Nr.	2046003
Typ	S20W ALU
Bezeichnung 1	Aluminiumrohr
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Dimension	ø20, 3000mm
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Kleinste VK-Einheit (VG)	30 m
Gewicht	19,13 kg/100 m

Technische Daten



Länge	3.000,00 mm
Maß D	20,00 mm
Maß L	3.000,00 mm
Maß M	M20
Maß t	1,20 mm
Aufputz	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausführung Rohre	starr ohne Gewinde
Betoninstallation	<input checked="" type="checkbox"/>
Druckfestigkeitsklasse	schwer (Klasse 4)
Größe	20
Hohlwandinstallation	<input checked="" type="checkbox"/>
Installation auf Holz	<input checked="" type="checkbox"/>
Installations im Erdreich	<input checked="" type="checkbox"/>
Installation im Freien	<input checked="" type="checkbox"/>
Maschinen und Anlageninstallation	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Muffe	<input type="checkbox"/>
Oberfläche poliert	<input type="checkbox"/>
Oberfläche gebürstet	<input type="checkbox"/>
Temperatureinsatzbereich	-45,00 - 250,00 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heiðasphalt)	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterflurinstallation (Estrich)	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterputz	<input checked="" type="checkbox"/>

Klassifizierungscode für Elektro Rohr Normen

Klassifizierungscode | 44561