

# Technisches Datenblatt

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1104435



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	1104435
Typ	CMS3518P0900FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 17mm
Hersteller	OBO
Dimension	900x35x18
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	88,02 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,2179 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht



Artikelnummer: 1104435

## Abmessungen



Länge	900 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L	900 mm

## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	25 mm
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	1,75 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Schlitzweite	17 mm
Statischer Wert A	1,17 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert I <sub>y</sub>	0,52 cm <sup>4</sup>
Statischer Wert I <sub>z</sub>	0,53 cm <sup>4</sup>
Statischer Wert W <sub>y</sub>	2,33 cm <sup>3</sup>
Statischer Wert W <sub>z</sub>	1,33 cm <sup>3</sup>