


Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT

Artikelnummer: 1163647



Passend zu allen C-Profilschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite, mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens 18,5 mm lichter Innenbreite. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, Farbe Lichtgrau RAL 7035, halogenfrei. Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1163647
Typ	2056N 64 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	58-64mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2377 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT

Artikelnummer: 1163647



Abmessungen



Maß A	23 mm
Maß B	70 mm
Maß C	40 mm
Maß G	M8
Maß H	92 mm
Maß L	45,5 mm
Maß t	2,5 mm
Maß x	6,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für 1 Kabel H	92 mm
für 1 Kabel L	45,5
für Rohrdurchmesser max.	63 mm
für Rohrdurchmesser min.	63 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	11 mm
Halogenfrei	ja
Max. Anzugsdrehmoment	5 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	64 mm
Spannbereich D min.	58 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen