


Technisches Datenblatt

Bügel­schele 2056 N-Fuß, 1-fach, für Schirm­an­schluss, Me-
talldruckwanne, VA

Artikelnummer: 1167058



Bügel­schele mit N-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für den Ka-
belschutz. Zum elektrischen Anschluss des Schirmgeflechtes von abgeschirmten
Leitungen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Pro-
filschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwan-
ne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz.
Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Leitungsschirm kann
auch für den Potentialausgleich genutzt werden, wenn beide Enden mit dem Be-
zugspotential verbunden sind. Gegenwanne im Lieferumfang enthalten.



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1167058
Typ	BS-SAS-M-12 A2
Bezeichnung 1	Bügel­schele 2056
Bezeichnung 2	für Schirm­an­schluss
Hersteller	OBO
Dimension	8-12
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,786 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2454 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, für Schirmanschluss, Metalldruckwanne, VA

Artikelnummer: 1167058



Abmessungen

Länge	22,5 mm
Breite	17 mm
Höhe	35 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß A	22,5 mm
Maß B	17 mm
Maß C	35 mm
Maß G	M6
Maß H	35 mm
Maß L	34 mm
Maß t	1,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für Rohrdurchmesser max.	12 mm
für Rohrdurchmesser min.	8 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	11 mm
Gewinde	M6
Halogenfrei	ja
Länge Außenmaß	35 mm
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Metallwanne	ja
Montageart	Profilschiene
Schlitzweite	10 mm
Spannbereich D max.	12 mm
Spannbereich D min.	8 mm
Zusatz Oberfläche	unbehandelt
Zusatz Werkstoff	rostfreier Stahl
Mit Gegenwanne	ja
Werkstoff der Wanne	rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Wanne	Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff der Gegenwanne	rostfreier Stahl