

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss

Artikelnummer: 1174525



Schellenkörper, Schraube und Gegenplatte aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Druck- und Gegenwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.

Lieferung komplett mit Gegenplatte und Gegenwannen.

Die Bügelschellen 2056/U-E dienen zur systemweisen Verlegung von Einleiter-Kabeln in Drehstromnetzen. Da sich bei dieser Verlegeart die Magnetfelder gegenseitig aufheben, ist hier keine Erwärmung zu befürchten und es können Stahlschellen verwendet werden.

2056/U-E ist passend für alle Profilschienen mit 18 oder 22 mm Schlitzweite.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1174525
Typ	2056U-E40 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Bezeichnung 2	für 3 Einleiterkabel
Hersteller	OBO
Dimension	37-40mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	26 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6662 kg CO ₂ e / 1 Stück



Technisches Datenblatt

Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss

Artikelnummer: 1174525



Abmessungen



Maß A	101 mm
Maß B	87 mm
Maß H	123 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	3
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	18 mm
Halogenfrei	ja
Kabeldurchmesser max.	40 mm
Kabeldurchmesser min.	37 mm
Max. Anzugsdrehmoment	5 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	40 mm
Spannbereich D min.	37 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	ja
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen
Werkstoff der Gegenwanne	Kunststoff