

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten X 04 mit Kabelverschraubungen

Art.-Nr. 2005034



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien.

Inklusive 3 Kabelverschraubungen V-TEC M25 und 3 Gegenmutter.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.




PC Polycarbonat

Stammdaten

Art.-Nr.	2005034
Typ	X04 G M25 LGR
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit 3xV-TEC VM und 3x116
Dimension	114x114x78
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	31,40 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	114,00 mm
Breite	114,00 mm
Höhe	78,00 mm
Lichte Innenmaße	102x102x60 mm
Abmessung LxBxH	114x114x78 mm
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Einführungen	7
Art der Einföhrung	Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchföhrung	Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung U _i	750,00 V
Bestückung	sonstige
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einföhrungen	7 x Ø20/25
Einföhrung von Hinten	<input type="checkbox"/>
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	quadratisch
Glasfaserverstärkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. Leiterquerschnitt	4,00 mm²

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten X 04 mit Kabelverschraubungen

Art.-Nr. 2005034



Technische Daten

Mit Abschirmung	<input type="checkbox"/>
Mit Deckel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt	1,50 - 4,00 mm ²
Nennspannung	750,00 V
Schutzart	IP67
Schutzgrad IK-Code	IK09
Plombierbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlagfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatureinsatzbereich	-25,00 - 65,00 °C
Transparenter Deckel	<input type="checkbox"/>
Witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>