

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, A2

Artikelnummer: 1186157



Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



|    |                      |
|----|----------------------|
| A2 | Edelstahl, rostfrei  |
| 2B | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 1186157                    |
| Typ                                 | BS-H2-M-58 A2              |
| Bezeichnung 1                       | Bügelschelle 2056          |
| Bezeichnung 2                       | 2-fach                     |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 52-58mm                    |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm                     |                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 25                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 21,593 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0868 kg CO2e / 1 Stück   |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, A2

Artikelnummer: 1186157



## Abmessungen



|             |        |
|-------------|--------|
| Länge       | 25 mm  |
| Breite      | 64 mm  |
| Höhe        | 159 mm |
| Blechstärke | 2,5 mm |
| Maß A       | 25 mm  |
| Maß B       | 64 mm  |
| Maß C       | 33 mm  |
| Maß G       | M8     |
| Maß H       | 159 mm |
| Maß L       | 55 mm  |
| Maß t       | 2,5 mm |

## Technische Daten

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre                            | 2                      |
| für Rohrdurchmesser max.                          | 58 mm                  |
| für Rohrdurchmesser min.                          | 52 mm                  |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm                  |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm                  |
| Gewinde                                           | M8                     |
| Halogenfrei                                       | ja                     |
| Länge Außenmaß                                    | 33 mm                  |
| Max. Anzugsdrehmoment                             | 5 Nm                   |
| Mit Kunststoffwanne                               | nein                   |
| Mit Metallwanne                                   | ja                     |
| Montageart                                        | Profilschiene          |
| Schlitzweite                                      | 10 mm                  |
| Spannbereich D max.                               | 58 mm                  |
| Spannbereich D min.                               | 52 mm                  |
| Zusatz Oberfläche                                 | unbehandelt            |
| Zusatz Werkstoff                                  | rostfreier Stahl       |
| Mit Gegenwanne                                    | nein                   |
| Werkstoff der Wanne                               | rostfreier Stahl       |
| Werkstoffgüte der Wanne                           | Edelstahl 304 (1.4301) |