

Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne,
FT

Artikelnummer: 1187620

OBO
BETTERMANN



Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 1187620 |
| Typ | BS-F1-K-28 FT |
| Bezeichnung 1 | Bügelschelle 2056 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 22-28mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 6 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1335 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne,
FT

Artikelnummer: 1187620

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



| | |
|-------------|---------|
| Länge | 22,5 mm |
| Breite | 33 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Blechstärke | 2 mm |
| Maß A | 22,5 mm |
| Maß B | 33 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M6 |
| Maß H | 64 mm |
| Maß L | 35 mm |
| Maß t | 2 mm |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| für Rohrdurchmesser max. | 28 mm |
| für Rohrdurchmesser min. | 22 mm |
| Gewinde | M6 |
| Halogenfrei | ja |
| Länge Außenmaß | 34 mm |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Montageart | flaches Profil |
| Schlitzweite | 10 mm |
| Spannbereich D max. | 28 mm |
| Spannbereich D min. | 22 mm |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |