

Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne,
A2

Artikelnummer: 1187826



Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkelleisen mit 40 mm Schenkellänge. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskantschraubekopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 1187826 |
| Typ | BS-W1-K-34 A2 |
| Bezeichnung 1 | Bügelschelle 2056 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 28-34mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 9,4 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6006 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne,
A2

Artikelnummer: 1187826



Abmessungen



| | |
|-------------|---------|
| Länge | 22,5 mm |
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 103 mm |
| Blechstärke | 2 mm |
| Maß A | 22,5 mm |
| Maß B | 39 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M6 |
| Maß H | 103 mm |
| Maß L | 35 mm |
| Maß t | 2 mm |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| für Rohrdurchmesser max. | 34 mm |
| für Rohrdurchmesser min. | 28 mm |
| Gewinde | M6 |
| Halogenfrei | ja |
| Länge Außenmaß | 34 mm |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Montageart | Winkelprofil |
| Schlitzweite | 10 mm |
| Spannbereich D max. | 34 mm |
| Spannbereich D min. | 28 mm |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |