

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 1184024



Auch passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge, Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg3, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.

Die Bügelschellen 2056/W ALU sind in der Ausführung für 1 Kabel gemäß VDE 0298-1 zur Einzelverlegung von Einleiter-Kabeln in Drehstromnetzen geeignet, da hier kein geschlossener Eisenkreis vorliegt. Es muss jedoch die geringere mechanische Festigkeit der Aluminiumschellen im Kurzschlussfall berücksichtigt werden, d. h.: möglichst dichter Schellenabstand in Längsrichtung, genügend seitlicher Abstand zwischen den Kabeln.



Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	1184024
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	16-22mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2995 kg CO ₂ / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 1184024

Abmessungen



Maß A	23 mm
Maß B	27 mm
Maß C	34 mm
Maß E	11 mm
Maß G	M6
Maß H	85 mm
Maß L	27 mm
Maß t	1,5 mm
Maß x	5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für 1 Kabel H	85 mm
für 1 Kabel L	27
für Rohrdurchmesser max.	20 mm
für Rohrdurchmesser min.	20 mm
Halogenfrei	ja
Max. Anzugsdrehmoment	2 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Winkelprofil
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	22 mm
Spannbereich D min.	16 mm
Zusatz Oberfläche	unbehandelt
Zusatz Werkstoff	Aluminium
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen