

# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten B 9 T, Durchstoßmembran, mit  
Klemmleiste, PG  
Artikelnummer: 2001802



PP Polypropylen

Der Kabelabzweigkasten B9/T... besteht aus zwei verschiedenen halogenfreien Kunststoffkomponenten. Er hat 8 Gewindestiefeinführungen mit Durchstoßmembranen (7 x PG16 seitlich und 1 x PG16 im Boden) sowie eine Membraneinführung im Boden für Kabeldurchmesser bis 15 mm. Bei Verwendung der Kabelverschraubungen (zusätzliche Zugentlastung) ist ein Entfernen der Membran nicht erforderlich (Zeitgewinn). Schutzart IP 67 bei Durchstoßmembrane und bei Kabelverschraubung ohne Entfernen der Durchstoßmembrane.

Nennspannung 400 V; Nennquerschnitt 4 ÷ 6 mm<sup>2</sup>.

Der Deckel wird mit 4 vormontierten, unverlierbaren Deckelschnellbefestigungen verschraubt (180°). Die Befestigungslöcher sind zusätzlich mit einer weichen Kunststoffkomponente ausgespritzt, für Schraubendurchmesser 5 mm (Abstand 75 mm). Lichte Innenmaße 98x98x40

B9/T mit VBX/KL 60

2 Befestigungsschraubenabdeckkappen,

1 Klemmleiste VBX/KL 60 und 1 Befestigungsschraube

2 Befestigungsschraubenabdeckkappen, 1 Klemmleiste VBX/KL 60 und 1 Befestigungsschraube

## Stammdaten


Artikelnummer	2001802
Typ	B 9 T 5
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit Klemmleiste
Hersteller	OBO
Dimension	110x110x50
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	17,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7088 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt


Kabelabzweigkasten B 9 T, Durchstoßmembran, mit  
Klemmleiste, PG  
Artikelnummer: 2001802



## Abmessungen



Länge	110 mm
Breite	110 mm
Höhe	51 mm



## Technische Daten

Anreichbar	ja
Anzahl der Einführungen	9
Art der Einführung	Kabel/Verschraubung
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	Gewinde und Dichtmembran
Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V
Einführung von Hinten	ja
Einführungen	8 Gewindegänge (7 x PG16 seitlich und 1 x PG16 im Boden), 1 Membraneinführung im Boden für Kabeldurchmesser bis 15 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	98x98x40 mm
Max. Leiterquerschnitt	6 mm²
Mit Deckel	ja
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt max.	6 mm²
Nennquerschnitt min.	4 mm²
Nennspannung	400 V
Plombierbar	ja
Schutzart	IP67
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C

# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten B 9 T, Durchstoßmembran, mit  
Klemmleiste, PG  
Artikelnummer: 2001802



## Technische Daten

Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Witterungsbeständig	nein