

# Technisches Datenblatt

## UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66

Artikelnummer: 2003702



Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm.

- 4 x 3 Schraubdome
- Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
- 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
- 4 Einführungen bis Ø 20 mm
- 2 Einführungen bis Ø 14 mm
- 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden

Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.



PP Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2003702
Typ	UG 66
Bezeichnung 1	UP Geräte-Verbindungsdose
Lieferbar ab	01.10.2021
Hersteller	OBO
Dimension	Ø60mm, H66mm
Farbe	tiefschwarz
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,39 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0892 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 2003702

### Abmessungen



Höhe | 66 mm

### Technische Daten

Anzahl der Einführungen	13
Art der Einführung	NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre
Art der Gehäusedurchführung	Ausbrechöffnung
Ausführung	Einzel
Bauform	Geräte-Verbindungsdose
Befestigung der Geräte	Schrauben oder Spreizkralle
Deckel	ohne
Deckelbefestigung	Schrauben
Einführung von Hinten flammwidrig	ja nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C
Form	rund
für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Halogenfrei	ja
Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm	6
Mit Nagellasche	nein
Mit Schrauben	nein
Montageart	Unterputz
Nennquerschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Rohreinführungen Ø 20 mm	3
Schlagfest	ja
Schutzart	IP30
Luftdicht	nein
Bemessungsspannung	400 V