

# Technisches Datenblatt

## Verschlusschraube, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2033026



Verschlusschraube nach DIN 46320 mit metrischem Gewinde nach IEC 423. Schutzart IP54, IP68 (5 bar/1h) in Verbindung mit Dichtungsring Typ 171 möglich.



PS Polystyrol

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 2033026                  |
| Typ                                 | 108 M40 PS               |
| Bezeichnung 1                       | Verschlusschraube        |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | M40                      |
| Farbe                               | lichtgrau; RAL 7035      |
| Werkstoff                           | Polystyrol               |
| Kleinste VK-Einheit                 | 25                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 0,564 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0245 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Verschlusschraube, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2033026



### Abmessungen



|       |       |
|-------|-------|
| Maß D | 46 mm |
| Maß L | 8 mm  |

### Technische Daten

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| explosionssgeschützt         | nein      |
| für Ex-Zone Gas              | ohne      |
| für Ex-Zone Staub            | ohne      |
| Gewinde                      | M40 x 1,5 |
| Gewindeart                   | metrisch  |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 40        |
| Gewindesteigung              | 1,5 mm    |
| Glasfaserverstärkt           | nein      |
| Halogenfrei                  | ja        |
| Instabiler Drehmoment        | 3,5 Nm    |
| Schlagfest                   | ja        |
| Schutzart                    | IP54      |