

Technisches Datenblatt

Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046808

OBO
BETTERMANN

90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit grätfreier Innenwand.



St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	2046808
Typ	SBN16 G
Bezeichnung 1	Stapa Steckbogen
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø16mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	15
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2206 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046808

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Maß A	43,7 mm
Maß B	103 mm
Maß D	18,6 mm
Maß d	16,6 mm
Maß I	25 mm
Maß M	M16
Maß R	50 mm
Maß t	1 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
Flexibel	nein
für Rohrdurchmesser nominal	16 mm
Halogenfrei	nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Mit Muffe	ja
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Winkel des Bogens	90 °
Zweiteilig	nein