

# Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Artikelnummer: 2022124



Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.



PA Polyamid

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 2022124                  |
| Typ                                 | V-TEC VM25 2x6           |
| Bezeichnung 1                       | Kabelverschraubung       |
| Bezeichnung 2                       | mit Mehrfachdichteinsatz |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | M25                      |
| Farbe                               | lichtgrau                |
| Werkstoff                           | Polyamid                 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 25                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 1,36 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0612 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfach-  
dichteinsatz, lichtgrau

Artikelnummer: 2022124



## Abmessungen



|            |       |
|------------|-------|
| Maß D      | 6 mm  |
| Maß E      | 32 mm |
| Maß L max. | 35 mm |
| Maß L min. | 26 mm |
| Maß        | 10 mm |
| L1         |       |
| Maß L2     | 6 mm  |

## Technische Daten

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Anzahl Bohrungen              | 2                                                    |
| Art der Dichtung              | Dichtring                                            |
| Ausführung                    | gerade                                               |
| Biegeschutz                   | nein                                                 |
| explosionsgeschützt           | nein                                                 |
| Flachkabelverschraubung       | nein                                                 |
| flammwidrig                   | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| für Ex-Zone                   | ohne                                                 |
| für Ex-Zone Gas               | ohne                                                 |
| für Ex-Zone Staub             | ohne                                                 |
| Gewinde                       | M25 x 1,5                                            |
| Gewindeart                    | metrisch                                             |
| Gewindelänge                  | 10 mm                                                |
| Gewindenenngröße              | 25                                                   |
| Gewindesteigung               | 1,5 mm                                               |
| Glasfaserverstärkt            | nein                                                 |
| Halogenfrei                   | ja                                                   |
| Instabiler Drehmoment         | 5 Nm                                                 |
| Mehrfach Dichteinsatz         | ja                                                   |
| Mit Gegenmutter               | nein                                                 |
| Schlagfest                    | nein                                                 |
| Schlüsselweite                | 29                                                   |
| Schutzart                     | IP68                                                 |
| Sechskant Eckmaß              | 32 mm                                                |
| Teilbare Verschraubung        | nein                                                 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C                                                |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C                                               |
| Zugentlastungsmöglichkeit     | ja                                                   |