

# Technisches Datenblatt

## Reihenlüsterklemmen 16 mm<sup>2</sup>, Polypropylen

Artikelnummer: 2056569

**OBO**  
BETTERMANN



Geprüft nach EN 60998. Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull". Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C. Nennquerschnitt 16 ÷ mm<sup>2</sup> Nennspannung 450 V Nennstrom 76 A Max. klemmbar je Seite: 16 mm<sup>2</sup> starr oder 10 mm<sup>2</sup> flexibel bzw. 6 mm<sup>2</sup> flexibel.



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2056569
Typ	78 CE SW/EKL 3 S
Bezeichnung 1	Reihenlüsterklemme
Hersteller	OBO
Dimension	16,0mm <sup>2</sup>
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Reihenlüsterklemmen 16 mm<sup>2</sup>, Polypropylen



Artikelnummer: 2056569

### Abmessungen



Länge	175 mm
Breite	25 mm
Höhe	20,7 mm

### Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse max.	16 mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse min.	4 mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse max.	6 mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse min.	4 mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max.	10 mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min.	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	12
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig	15 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Geeignet für flexible Leiter	ja
Geeignet für Massivleiter	ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	ja
Montageart	Direktmontage
Nennquerschnitt min.	16 mm <sup>2</sup>
Nennspannung	450 V
Nennstrom	76 A

# Technisches Datenblatt

## Reihenlüsterklemmen 16 mm<sup>2</sup>, Polypropylen

Artikelnummer: 2056569



### Technische Daten

Polzahl	12
Querschnitt	Max. klemmbar je Seite: 16 mm <sup>2</sup> starr oder 10 mm <sup>2</sup> flexibel bzw. 6 mm <sup>2</sup> flexibel mm <sup>2</sup>
Schraubenanzugsdrehmoment	1,2 kN/m
Temperaturbereich max.	80 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C
Transparent	nein
Umgebungstemperatur	80 °C