


Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Einschnittring,
vernickelt

Artikelnummer: 2082527



Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54. Mit Einschnittring. * Preise laut DEL-Notierung.

CE UK CA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 Messing

N vernickelt

Stammdaten

Artikelnummer	2082527
Typ	162 MS PG13.5
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	mit Einschnittring
Hersteller	OBO
Dimension	PG13,5
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,63 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0991 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Einschnittring,
vernickelt

Artikelnummer: 2082527

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Maß E	24,4 mm
Maß L	18 mm
Maß L max.	18 mm
Maß L1	6,5 mm
Maß L2	12,5 mm
Maß L3	3 mm

Technische Daten

Art der Dichtung	ausschneidbarer Dichtring
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	13,5 mm
Dichtbereich D min.	7,5 mm
explosionsgeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
für Ex-Zone	ohne
Gewinde	Pg 13,5
Gewindeform	PG
Gewindelänge	6,5 mm
Glasfaser verstärkt	nein
Halogenfrei	nein
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
Schlagfest	nein
Schlüsselweite 1	22 mm
Schlüsselweite 2	20 mm
Schutzart	IP54
Zugentlastungsmöglichkeit	nein