

# Technisches Datenblatt

## O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088843



O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.

Pg

NBR

Nitril-Kautschuk

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 2088843                               |
| Typ                                             | 171 PG16                              |
| Bezeichnung 1                                   | Dichtring                             |
| Bezeichnung 2                                   | O-Ring                                |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | PG16                                  |
| Werkstoff                                       | Nitril-Kautschuk                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 100                                   |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 0,012 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0026 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088843



### Abmessungen



|       |        |
|-------|--------|
| Maß D | 20 mm  |
| Maß S | 1,5 mm |



### Technische Daten

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Ausführung                 | O-Ring |
| Geeignet für Gewindemaß PG | 16     |
| Innendurchmesser           | 20 mm  |