


# Technisches Datenblatt

## Reduktion, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2089637



Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. \* Preise laut DEL-Notierung.

CE M

CuZn  
37      Messing  
N      vernickelt

### Stammdaten

Artikelnummer	2089637
Typ	167 R MS M63-50
Bezeichnung 1	Reduktion
Hersteller	OBO
Dimension	M63-M50
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,09 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2576 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Reduktion, metrisches Gewinde


Artikelnummer: 2089637

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Maß D	64 mm
Maß	10 mm
L1	
Maß L2	4 mm



### Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
Gewindeart Außengewinde	metrisch
Gewindeart Innengewinde	metrisch
Gewindelänge	10 mm
Gewindemaß metrisch Außen	63
Gewindemaß metrisch Innen	50
Vermickt	ja