


Technisches Datenblatt

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Artikelnummer: 2024913



Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.

Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

Die verschiedenen Dichteinsätze ermöglichen eine Kabelabdichtung von unterschiedlichen Kabeldurchmessern entsprechend dem gewählten Dichteinsatz. Als ideales Hilfsmittel bietet sich die Spreizzange an, mit deren Hilfe der Dichteinsatz geöffnet werden kann. Damit ist das Einlegen der einzelnen Kabel einfach und schnell.

Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Muttermutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.



PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	2024913
Typ	V-TEC TB25 09-11
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung, teilbar
Bezeichnung 2	Dichteinsatz, 1 Kabel
Hersteller	OBO
Dimension	M25
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1265 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, licht-grau

Artikelnummer: 2024913



Abmessungen



Länge	35 mm
Breite	38,5 mm
Höhe	50 mm
Maß D	11 mm
Maß E1 (mm)	38,5 mm
Maß E2	33,8 mm
Maß G	M25x1,5 mm
Maß L	41 mm
Maß L max.	40 mm
Maß L min.	31,5 mm
Maß	11 mm
L1	
Maß L2	10 mm
Maß L3	9 mm

Technische Daten

Anzahl Bohrungen	1
Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	11 mm
Dichtbereich D min.	9 mm
explosionssgeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	M25 x 1,5
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	11 mm
Gewindenenngröße	25
Gewindesteigung	1,5 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Instabiler Drehmoment	4 Nm
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	ja
Schlagfest	ja
Schlüsselweite 1	35 mm
Schlüsselweite 2	31 mm
Schutzart	IP67
Teilbare Verschraubung	ja
Temperatureinsatzbereich max.	80 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Zugentlastungsmöglichkeit	nein